



創變智造新未來

# 台達人機介面

## 智能機聯網可視化平台 / 高耐受型人機介面



### 智能機聯網可視化平台



#### DOP-110NS



#### DOP-107NV



- 透過 4G Dongle 提供無線數據的傳輸，節省有線配置的維護
- DIACloud 雲端呈現 HMI 收集的統計數據，一手掌握廠區情況
- 提供遠端調試等功能，節省時間及成本
- 適用於智能廠辦

## 高耐受型人機介面

- 抗 UV，抵抗戶外強光
- 寬溫運作 (-30~70°C)，適合高溫差環境
- 高亮度 (1,000 cd/m<sup>2</sup>)，陽光下可清楚辨識人機畫面
- 適用於戶外應用需求



DOP-3E15S4E2

• NEW



DOP-107WVCS

• NEW

## 產品規格

型號		緊湊型機種		高耐受型機種	
		DOP-110NS	DOP-107NV	DOP-3E15S4E2	DOP-107WVCS
顯示器	面板尺寸	10.1" TFT	7" TFT	15.6" IPS	7" TFT
	顯示顏色	24 bits		24 bits	16 bits
	背光亮度	400 cd/m <sup>2</sup>		1,000 cd/m <sup>2</sup>	
	觸控面板	全貼合			
中央處理器		ARM Cortex-A7 (2核)		Cortex-A53 (4核)	Cortex-A8 (1核)
Flash ROM		128 MB		8 GB	1,000 MB
RAM		128 MB		2 GB	1,000 MB
乙太網		10/100 Mbps		2 Ports, 10/100 Mbps, 1 Gbps	10/100 Mbps
銘版		NA		抗 UV 保護膜	
操作溫度		0~50°C		-30~70°C	
儲藏溫度		-20~60°C		-40~80°C	
面板防水等級		IP66		IP66 / NEMA4 Type4X	
安規		CE		CE / UL	

台達電子工業股份有限公司

機電事業群

33068 桃園市桃園區興隆路 18 號

TEL: 886-3-3626301

FAX: 886-3-3716301

DELTA\_IA-HMI\_HMI IIoT Visualization Solution\_F\_TC\_20230818

