DVS Series
PoE Managed Industrial Ethernet Switch

EN Instruction Sheet

TW 安裝說明

CN 安装说明

2016-09-09

190721MDVSG512W014GF



EN ✓ This instruction sheet only provides information on electrical specifications and general specifications.

TW ✓ 此安裝手冊只提供電氣規格與一般規格。

CN ✓ 此安装手册只提供电气规格與一般规格。

EN Please refer to the DELTA Industrial Ethernet Hardware Installation Guide for more detail information.

TW 更多詳細資訊請參考台達工業乙太網路硬體安裝手冊

CN 更多详细信息请参考台达工业以太网硬件安装手册

EN Package Checklist	TW 產品包裝	CN 产品包装
● Delta DVS series PoE+ Managed Ethernet Switch ● Protective Caps for unused RJ45 ports and SFP fiber ports ● Flat Screw (M3) ● RS232 to RJ45 console cable ● 6-pin terminal block ● Wall mounting kits and DIN-Rail kits ● User manual and software CD ● Instruction sheet	● 台達 DVS 工業級 PoE+網管型乙太網路交換器 ● RJ45 與 SFP 光纖埠保護蓋 ● 平頭螺絲(M3) ● RS232 轉 RJ45 控制線 ● 6-pin 端子座 ● 壁掛式與軌道式金屬配件 ● 使用手冊與產品光碟 ● 安裝說明	● 台达 DVS 工业级 PoE+網管型以太网交换机 ● RJ45 与 SFP 光纤保护盖 ● 平头螺丝(M3) ● RS232 转 RJ45 控制线 ● 6-pin 端子座 ● 壁挂式与卡轨式金属配件 ● 使用手册与产品光盘 ● 安装说明 ● 保证卡

EN Operating Voltage	TW 操作電壓	CN 操作电压
● Input Voltage 48 – 57 V_{DC} ● Output Power 15.4Watts / 321mA / 48 V_{DC} 30Watts / 600mA / 50 V_{DC}	● 輸入電壓 48 – 57 V_{DC} ● 輸出功率 15.4Watts / 321mA / 48 V_{DC} 30Watts / 600mA / 50 V_{DC}	● 输入电压 48 – 57 V_{DC} ● 输出功率 15.4Watts / 321mA / 48 V_{DC} 30Watts / 600mA / 50 V_{DC}

EN Ethernet interface connection　　TW　乙太網路介面　　CN 以太网口

	10/100Base-T(X)		1000Base-T
PIN	MDI Mode	MDI-X Mode	MDI/MDI-X Mode
1	Tx+	Rx+	TP0+
2	Tx-	Rx-	TP0-
3	Rx+	Tx+	TP1+
4	n.c.	n.c.	TP2+
5	n.c.	n.c.	TP2-
6	Rx-	Tx-	TP1-
7	n.c.	n.c.	TP3+
8	n.c.	n.c.	TP3-




EN　PoE Pin Definition　　TW　PoE 腳位定義　　CN PoE 脚位定义

PIN	10/100Base-T(X)	1000Base-T
1	Tx+ (Vdc+)	TP0+(Vdc+)
2	Tx-(Vdc+)	TP01-(Vdc+)
3	Rx+(Vdc-)	TP1+(Vdc-)
4	n.c.	TP2+
5	n.c.	TP2-
6	Rx-(Vdc-)	TP1-(Vdc-)
7	n.c.	TP3+
8	n.c.	TP3-



EN 100/1000Base-SFP Fiber Connection　　TW 100/1000Base-SFP 光纖連線　　CN 100/1000Base-SFP 光纤接线



EN Mechanical Characteristics	TW　實體特性	CN 实体特性
● Case IP30 metal case ● Dimension(mm) 154(H)x96.4(W)x105.5(D) ● Weight(g) 1230	● 外殼 IP30 金屬殼 ● 尺寸(mm): 154(H)x96.4(W)x105.5(D) ● 重量(公克) 1230	● 外壳 IP30 金属壳 ● 尺寸(mm): 154(H)x96.4(W)x105.5(D) ● 重量(公克) : 1230

No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City 33068, Taiwan