

AH32AM10N-5A

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5012619502
2022-05-13



www.deltaww.com



- EN ✖ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✖ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✖ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✖ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✖ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıklayınca kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 將模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。



EN Input

TR Girişler

TW 輸入

CN 輸入


EN Input type: ① SINK ② SOURCE

TR Giriş Tipi: ① SINK ② SOURCE


TW 輸入接線：① 漏型輸入方式 ② 源型輸入方式

CN 輸入接線：① 漏型輸入方式 ② 源型輸入方式

Sink type




Source type



0.0	1.0
0.1	1.1
0.2	1.2
0.3	1.3
0.4	1.4
0.5	1.5
0.6	1.6
0.7	1.7
0.8	1.8
0.9	1.9
0.10	1.10
0.11	1.11
0.12	1.12
0.13	1.13
0.14	1.14
0.15	1.15
S/S	S/S
S/S	S/S


EN	Dimensions(mm) & Product Profile
TR	Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü
TW	尺寸(mm)及產品外觀
CN	尺寸(mm)及产品外观



	EN	TR	TW	CN
1	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2	Input LED indicator	Giriş LED göstergesi	輸入指示燈	输入指示灯
3	Removable terminal block	Sökülebilir terminal bloğu	脫落式端子	脱落式端子
4	Description of the input	Giriş açıklaması	輸入說明	输入说明
5	Set screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
6	Label	Etiket	標籤	标签
7	Projection	Alt çıkıntı	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	Wiring	TR	Bağlantı	TW	配線	CN	配线
----	--------	----	----------	----	----	----	----

EN	Please use single-core or multi-core cables. The diameters of the cables used should be within the range between 22 AWG and 16 AWG (1.5 mm). The specifications for the terminals and the wiring are shown in the figure. The temperature of the copper conductor should be 60/75°C.
TR	Lütfen tek damarlı veya çok damarlı kablo kullanın. Kullanılan kablo çapı 22 AWG ve 16 AWG (<1.5 mm) aralığında olmalıdır. Terminal ve bağlantı özellikleri şekilde gösterilmiştir. Bakır iletkenin sıcaklığı 60/75°C 'ye kadar olmalıdır.
TW	輸出 / 入配線端請使用 22-16AWG (1.5mm) 單蕊裸線或多蕊線，端子規格及配線示意圖如右所示。只能使用 60/75°C 的銅導線。
CN	输出 / 入配线端请使用 22-16AWG (1.5mm) 单蕊裸线或多蕊线，端子规格及配线示意图如右所示。只能使用 60/75°C 的铜导线。



部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances						台達電子工業股份公司 機電事業群		Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc. Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301																		
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)																					
金属部件 Metal Part	X	○	○	○	○	○	地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號		Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003																		
塑料部件 Plastic Part	○	○	○	○	○	○	電話：886-3-3626301																				
电子件 Electronic	X	○	○	○	○	○	傳真：886-3-3716301																				
触点 Contacts	○	○	X	○	○	○	中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区区夏路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003																				
线缆和线缆附件 Cabling accessories	X	○	○	○	○	○	沈阳	济南	杭州	重庆	乌鲁木齐	天津															
电池 Battery	○	○	○	○	○	○	电话:(024)2334-1160	电话:(0531)8690-6277	电话:(0571)8882-0610	电话:(023)8806-0306	电话:(0991)4678-141	电话:(022)2301-5082															
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。							哈尔滨	太原	合肥	昆明	兰州	南京															
							电话:(0451)5366-5568	电话:(0351)4039-485	电话:(0551)6281-6777	电话:(0871)6313-7362	电话:(0931)6406-725	电话:(025)8334-6585															
							长春	郑州	武汉	广州	西安	长沙															
							电话:(0431)8892-5060	电话:(0371)6384-2772	电话:(027)8544-8475	电话:(020)3879-2175	电话:(029)8836-0780	电话:(0731)8549-9156															
							呼和浩特	石家庄	南昌	厦门	贵阳	福州															
							电话:(0471)6297-808	电话:(0311)8666-7337	电话:(0791)8625-5010	电话:(0592)5313-601	电话:(0851)8690-1374	电话:(0591)8755-1305															
							北京	上海	成都	南宁	北京	上海															
							电话:(010)8225-3225	电话:(021)6301-2827	电话:(028)8434-2075	电话:(0771)2621-501	电话:(010)8225-3225	电话:(021)6301-2827															
							* 本手册内容若有变更，恕不另行通知。		* 本手册内容若有改动，恕不另行通知。																		
Asia China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code: 201209 TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Japan: Delta Electronics (Japan), Inc. Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: +81-3-5783-1155 / FAX: +81-3-5733-1255 Korea: Delta Electronics (Korea), Inc. 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302 Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 471939 TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228 India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945							Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraaksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827 Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: +61-3-9543-3720 Americas USA: Delta Electronics (Americas) Ltd. 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969 Brazil: Delta Electronics Brazil Ltd. Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP- Brazil TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-2327 Mexico: Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colores La Loma, CP 5406 Tlalnepantla, Estado de México TEL: +52-55-3603-9200							EMEA EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.EMEA@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: +31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-53494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: +49(0)2921 987 0 France: Delta Electronics (France) S.A. ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 UK: Delta Electronics Europe Ltd. 1 Redwood Court, East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom							Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1ª Dcha Ed. Hormigueros – P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2–22060 Novedrate(CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: +39 039 890365 Russia: Delta Energy System LLC Vereskaya Plaza II, office 112 Vereskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: +7 495 644 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Ümraniye – Istanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com TEL: +90 216 499 9910 MEA: Ettek Dui (Ettek MEA DMCC) OFFICE 2504, 25th Floor, Saba Tower 1, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com TEL: +971(0)4 2690148						
*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.																											