# AH32AM10N-5B

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümani
TW 安裝說明
CN 安装说明

5012616704
2022-05-13




www.deltaww.com

- EN This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boitier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW 本機為開放型（OPEN TYPE）機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN 本机为开放型（OPEN TYPE）机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Series Hardware and Operation Manual for more information

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Serisi Donanım ve Kullanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 系列硬體及操作手冊

CN 详细资料请参考 AH500 系列硬件及操作手册


## EN Assembly　TR Montaj　TW 安裝　CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıklayıncaya kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。



## EN Input　TR Girişler　TW 輸入　CN 输入


EN Input type: ① SINK ② SOURCE

TR Giriş Tipi: ① SINK ② SOURCE


TW 輸入接線：① 漏型輸入方式 ② 源型輸入方式


CN 输入接线：① 漏型输入方式 ② 源型输入方式

Sink type




Source type





| | | |
|---|---|---|
| 0.0 | 0.1 |  |
| 0.2 | 0.3 | |
| 0.4 | 0.5 | |
| 0.6 | 0.7 | |
| 0.8 | 0.9 | |
| 0.10 | 0.11 | |
| 0.12 | 0.13 | |
| 0.14 | 0.15 | |
| S/S | S/S | |
| | 1.0 | |
| 1.1 | 1.2 | |
| 1.3 | 1.4 | |
| 1.5 | 1.6 | |
| 1.7 | 1.8 | |
| 1.9 | 1.10 | |
| 1.11 | 1.12 | |
| 1.13 | 1.14 | |
| 1.15 | S/S | |
| S/S | | |

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸（mm）及產品外觀

CN 尺寸（mm）及产品外观




| | EN | TR | TW | CN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model name | Model adı | 機種名稱 | 机种名称 |
| 2 | I/O indicator | I/O indikatör | 輸入/輸出指示燈 | 输入/输出指示灯 |
| 3 | DB37 Connector | DB37 Konnektor | DB37 連接器 | DB37 连接器 |
| 4 | I/O description | I/O tanımı | 輸入輸出說明 | 输入输出说明 |
| 5 | Screw | Vida | 固定螺絲 | 固定螺丝 |
| 6 | Label | Etiket | 標籤 | 标签 |
| 7 | Module clip | Modül klipsi | 模組固定卡口 | 模块固定卡口 |


EN Wiring TR Bağlantı TW 配線 CN 配线

EN I/O extension cable UC-ET010-33B (cm)
External terminal module UB-10-ID32B (mm)

TR I/O ilave kablosu UC-ET010-33B (cm)
Harici terminal modülü UB-10-ID32B (mm)

TW I/O 連接線 UC-ET010-33B（cm）
I/O 配線模組 UB-10-ID32B（mm）

CN I/O 连接线 UC-ET010-33B（cm）
I/O 配线模块 UB-10-ID32B（mm）




| 部件名称 Part Name | 有毒物质-Hazardous Substances 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr Vi) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属部件 Metal Part | X | O | O | O | O | O |
| 塑料部件 Plastic Part | O | O | O | O | O | O |
| 电子件 Electronic | X | O | O | O | O | O |
| 触点 Contacts | O | O | X | O | O | O |
| 线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories | X | O | O | O | O | O |
| 电池 Battery | O | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.
O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.


**台達電子工業股份公司**
機電事業群
地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號
電話：886-3-3626301
傳真：886-3-3716301

**中达电通股份有限公司**
地址：上海市浦东新区民夏路 238 号
邮编：201209
电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003

**Industrial Automation Headquarters**
**Delta Electronics, Inc.**
Taoyuan Technology Center
No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan
TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301

**Delta Greentech (China) Co., Ltd.**
238 Min-Xia Road, Pudong District, ShangHai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 电话:(024)2334-1160 | 济南 电话:(0531)8690-6277 | 杭州 电话:(0571)8882-0610 | 重庆 电话:(023)8806-0306 | 乌鲁木齐 电话:(0991)4678-141 | 天津 电话:(022)2301-5082 |
| 哈尔滨 电话:(0451)5366-5568 | 太原 电话:(0351)4039-485 | 合肥 电话:(0551)6281-6777 | 昆明 电话:(0871)6313-7362 | 兰州 电话:(0931)6406-725 | 南京 电话:(025)8334-6585 |
| 长春 电话:(0431)8892-5060 | 郑州 电话:(0371)6384-2772 | 武汉 电话:(027)8544-8475 | 广州 电话:(020)3879-2175 | 西安 电话:(029)8836-0780 | 长沙 电话:(0731)8549-9156 |
| 呼和浩特 电话:(0471)6297-808 | 石家庄 电话:(0311)8666-7337 | 南昌 电话:(0791)8625-5010 | 厦门 电话:(0592)5313-601 | 贵阳 电话:(0851)8690-1374 | 福州 电话:(0591)8755-1305 |
| 北京 电话:(010)8225-3225 | 上海 电话:(021)6301-2827 | 成都 电话:(028)8434-2075 | 南宁 电话:(0771)2621-501 | 北京 电话:(010)8225-3225 | 上海 电话:(021)6301-2827 |

* 本手冊內容若有變更，恕不另行通知。
* 本手冊內容若有改动，恕不另行通知。

**Asia**
**China: Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.**
No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C.
Post code : 201209
TEL: +86-21-6872-3988 / FAX: +86-21-6872-3996
Customer Service: 400-820-9595
**Japan: Delta Electronics (Japan), Inc.**
Industrial Automation Sales Department
2-1-14 Shibadaimon, Minato-ku
Tokyo, Japan 105-0012
TEL: +81-3-5733-1155 / FAX: +81-3-5733-1255
**Korea: Delta Electronics (Korea), Inc.**
1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu,
Seoul, 08501 South Korea
TEL: +82-2-515-5305 / FAX: +82-2-515-5302
**Singapore: Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd.**
4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939
TEL: +65-6747-5155 / FAX: +65-6744-9228
**India: Delta Electronics (India) Pvt. Ltd.**
Plot No.43, Sector 35, HSIIDC Gurgaon,
PIN 122001, Haryana, India
TEL: +91-124-4874900 / FAX: +91-124-4874945

**Thailand: Delta Electronics (Thailand) PCL.**
909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z),
Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
TEL: +66-2709-2800 / FAX: +66-2709-2827
**Australia: Delta Electronics (Australia) Pty Ltd.**
Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168,
Australia
TEL: +61-3-9543-3720
**Americas**
**USA: Delta Electronics (Americas) Ltd.**
5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC
27709, U.S.A.
TEL: +1-919-767-3813 / FAX: +1-919-767-3969
**Brazil: Delta Electronics Brazil Ltd.**
Estrada Velha Rio-São Paulo, 5300 Eugênio de
Melo - São José dos Campos CEP:12247-004-SP-
Brazil
TEL: +55-12-3932-2300 / FAX: +55-12-3932-237
**Mexico: Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V.**
Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103
Colonia La Loma, CP 54060
Tlalnepantla, Estado de México
TEL: +52-55-3603-9200

**EMEA**
**EMEA Headquarters: Delta Electronics (Netherlands) B.V.**
Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com
Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com
Technical Support:
iatechnicalsupport@deltaww.com
Customer Support:
Customer-Support@deltaww.com
Service: Service.IA.emea@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3900
**BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V.**
Automotive Campus 260, 5708 JZ Helmond, The Netherlands
Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com
TEL: +31(0)40 800 3900
**DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V.**
Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany
Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com
TEL: +49(0)2921 987 0
**France: Delta Electronics (France) S.A.**
ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées,
Lisses, 91090 Evry Cedex, France
Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com
TEL: +33(0)1 69 77 82 60
**UK: Delta Electronics Europe Ltd.**
1 Redwood Court, East Kilbride, Glasglow,
G74 5PF, United Kingdom
TEL:+44-1355-588-888

**Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U**
Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed.
Hormigueras – P.I. de Vallecas 28031 Madrid
TEL: +34(0)91 223 74 20
Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain
Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com
**Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l.**
Via Meda 2–22060 Novedrate(CO)
Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy
Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com
TEL: +39 039 8900365
**Russia: Delta Energy System LLC**
Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str.
17 121357 Moscow Russia
Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com
TEL: +7 495 644 3240
**Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey)**
Şerifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Ümraniye – İstanbul
Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com
TEL: + 90 216 499 9910
**MEA: Eltek Dubai (Eltek MEA DMCC)**
OFFICE 2504, 25th Floor, Saba Tower 1,
Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE
Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com
TEL: +971(0)4 2690148



*We reserve the right to change the information in this instruction sheet without prior notice.