



台達工業電源

平板型電源 PMT2 系列

導軌型電源 LYTE 系列



| 關於台達

台達創立於 1971 年，為全球提供電源管理與散熱解決方案，並在工業自動化、樓宇自動化、通訊電源、資料中心基礎設施、電動車充電、可再生能源、儲能與視訊顯示等多項產品方案領域居重要地位，逐步實現智能製造與智慧城市的發展願景。台達秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，將企業永續與商業模式相結合，運用高效率電力電子核心技術，以因應氣候變遷帶來的環境議題。台達營運據點遍佈全球，在五大洲近 200 個銷售據點、研發中心和生產基地為客戶提供服務。

多年來，台達投入事業營運、科技創新與企業永續的成就榮獲多項國際榮耀與肯定。自 2011 年起，台達連續 11 年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, 簡稱 DJSI) 之「世界指數」(DJSI World Index)，亦於 2021 年 CDP (原碳揭露專案) 年度評比榮獲氣候變遷與水安全領導評級，並連續兩年獲評供應鏈議合領導者。

台達的詳細資料，請參見：www.deltaww.com

| 業務範疇

電源及零組件

- 零組件
- 電源及系統
- 風扇與散熱管理
- 汽車電子

Innergie

自動化

- 工業自動化
- 樓宇自動化

基礎設施

- 資通訊基礎設施
- 能源基礎設施暨工業解決方案

vivitek
Vivid Color Vivid Life

| 關於電源及系統事業群 (PSBG)

- 全球電源產品及方案領導廠商
- 於 1983 年開始量產「交換式電源供應器」



電源轉換



智能驅控



電池充電



綠色能源

| 高效電源 節能減碳，節用厚生 智動未來

以先進電力電子技術，引領研發高效、高功率之尖端電源產品及系統，創新雲端運算、物聯網、終端設備、工業、醫療、照明、低速電動車以及各式電器用品之專用電源，與全球客戶攜手共創綠色電能時代。



台達電源供應器

身為世界級的電力電子大廠，台達憑藉強大的研發技術與生產資源，推出工業電源與醫療電源，具備高品質、高穩定度與高性能的特色，且產品線齊全包含：導軌型、平板型、基板型與周邊模組等，滿足工業自動化、設備自動化、程序自動化、測試製程、樓宇自動化、家用產品、LED 電源、醫療設備、新能源等領域之應用需求，成為工業與醫療設備的動力來源。



目錄

產品簡介	06
應用場域	07
平板型電源 PMT2 系列 產品規格與選型	08-17
導軌型電源 LYTE 系列 產品規格與選型	18-25

產品簡介

台達提供眾多工業和醫療用標準型電源供應器的選擇。其中的平板型電源 PMT2 系列和導軌型電源 LYTE 系列，通過多項安規認證及高品質標準保證，滿足各種應用需求。



平板型電源 PMT2 系列

12V / 15V / 24V / 30V / 36V / 48V 單輸出
5V / 12V & 5V / 24V 雙輸出

擁有多種輸出電壓 / 電流組合，包含 5V & 12V 和 5V & 24V 雙輸出，從最小 35W 到最大 350W 的輸出功率，滿足廣泛的電源應用需求。產品通過家用電器認證及過壓防護級別 III；並包括極低溫下冷啟動和低空載功耗的性能，讓 PMT2 系列電源成為業界的佼佼者。



導軌型電源 LYTE 系列

12V / 24V / 48V 輸出

推出最新 120W / 240W 及 480W 輸出型號。對比前一代產品，體積縮小 30%、低空載損耗設計，能大幅節省安裝空間及電費成本。具備 -40℃ 冷啟動能力及 -30℃ ~ +70℃ 運行溫度範圍，可在嚴苛的工業環境穩定供電；產品通過多項認證，並符合重工業及半導體標準，為設備提供高性能、高安全性的電力來源。

應用場域

平板型電源 PMT2 系列和導軌型電源 LYTE 系列以六大應用領域：工業自動化、設備自動化、程序自動化、測試製程、樓宇自動化及家用產品為主。



工業自動化

- 包裝機具
- 無人倉儲
- 輸送系統




設備自動化

- 機器人手臂
- 工具機設備



流程自動化

- 石化廠
- 廢水處理
- 煉油廠



測試製程

- 自動測試系統
- 量測解決方案
- 電子儀器設備



樓宇自動化

- 電梯 & 手扶梯
- 監控系統
- 暖通空調系統



家用產品


- 咖啡機
- 洗碗機 / 烘碗機
- 淨水器

平板型電源

平板型電源 PMT2 系列

12V / 15V / 24V / 30V / 36V / 48V 單輸出

5V & 12V / 5V & 24V 雙輸出



家用電器認證 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16*

PMT2 系列皆高規符合安規標準的各項規範，確保人身安全及使用環境不受任何危害。



過壓防護級別 III *

通過第三級過壓防護級別。



可在 -40℃ 極低溫下冷啟動

最低溫可抗零下 40℃，在極惡劣環境底下也能正常啟動。克服外在溫度因素影響，使之適合高海拔戶外應用場域。



平均故障間隔時間高達 > 700,000 小時

符合 Telcordia SR-332 標準，平均故障間隔時間 (MTBF) 最高超過 700,000 小時。降低故障率，減少電源更換成本。



低空載功耗

低空載耗損特點，讓 PMT2 電源省下更多耗能。



全球通用 AC 輸入電壓範圍 **

滿足全球通用的 AC 輸入電壓範圍，讓電源供應不受地域限制，讓應用範圍更廣泛、更靈活。




30 mm 低高度設計

僅高 30 mm，輕薄形外觀設計，將釋放出來的空間還給機體載具。

* 不包括 350 W ** 僅包含特定型號，請參考選型指南

規格

型號	PMT-D1V75W2□A	PMT-D2V75W2□A
輸出		
輸出電壓	V1: 5 V, V2: 12 V	V1: 5 V, V2: 24 V
輸出電壓範圍	V1: Fixed, V2: 10.8-13.2 V	V1: Fixed , V2: 21.6-26.4 V
輸出電流	V1: 5 A, V2: 4 A	V1: 5 A, V2: 2.1 A
輸出功率(Max.)	73 W	75.4 W
線電壓調整率	< 0.5% typ. (@115 V _{AC} & 230 V _{AC} 交流輸入)	
負載調整率	V1: <1.5% typ. V2: <0.5% typ. (@ 115 V _{AC} & 230 V _{AC} 交流輸入)	
紋波電壓 (20MHz)	V1: <100mVpp, V2: <120mVpp @ 0°C 至 70°C V1: <300mVpp, V2: <360mVpp typ. @ -30°C 至 0°C	V1: <100mVpp, V2: <150mVpp @ 0°C 至 70°C V1: <300mVpp, V2: <450mVpp typ. @ -30°C 至 0°C
保持時間	10ms typ. @115 V _{AC} , 50ms typ. @ 230 V _{AC}	
輸入		
輸入相數	單相	
輸入電壓範圍	90-264 V _{AC}	
輸入頻率	47-63Hz	
輸入電流	1.4A typ. @ 115Vac 0.85A typ. @ 230 V _{AC}	
滿載效率 ¹⁾	83.0% typ. @ 230 V _{AC}	85.0% typ. @ 230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	55A typ. @ 230 V _{AC}	
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A	
漏電流 (240Vac)	< 0.5mA	
機構		
外殼上蓋 / 底座	金屬殼	
尺寸 (L × W × H)	129 × 97 × 30 mm	
重量	0.276 kg	
冷卻方式	自然對流	
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時	
環境		
運行溫度	-30°C 至 70°C (-40°C 冷啟動)	
儲存溫度	-40°C 至 85°C	
功率降額	> 40°C de-rate power by 1.67% / °C, < 100Vac de-rate power by 1.33% / V	
運行濕度	20 至 90% RH (無冷凝)	
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)	



Notes
1) 水平安裝方向, 25°C 環境溫度。
2) 平均故障間隔時間依照 Telcordia SR-332 (信心水平 90%, I/P: 230V 交流, O/P: 100% 負載)
3) 所有參數皆在 25°C 環境溫度下, 除非另有說明。


型號	PMT-12V150W2CA□	PMT-24V150W2CA□	PMT-12V200W2B□□	PMT-24V200W2B□□
輸出				
輸出電壓	12V	24V	12V	24V
輸出電壓範圍	10.8-13.2V	21.6-26.4V	10.8-13.2V	21.6-26.4V
輸出電流	12.5A	6.5A	17A	8.8A
輸出功率(Max.)	150W	156W	204W	211.2W
線電壓調整率	< 0.5% typ. (@115 V _{AC} & 230 V _{AC} 交流輸入)		< 0.5% typ. @100-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (選擇開關)	
負載調整率	< 0.5% typ. (@115 V _{AC} & 230 V _{AC} 交流輸入)		PMT-12V200W2B□□ <1% typ. PMT-24V200W2B□□ < 0.5% typ. @100-132Vac, 180-264Vac (選擇開關)	
紋波電壓 (20MHz)	< 150mVpp @ 0°C 至 70°C < 450mVpp typ. @ -30°C 至 70°C	< 200mVpp @ 0°C 至 70°C < 600mVpp typ. @ -30°C 至 70°C	< 150mVpp @ 0°C 至 70°C, < 450mVpp typ. -30°C 至 0°C	
保持時間	12ms typ. @115 V _{AC} , 55ms typ. @ 230 V _{AC}		30ms typ. @115 V _{AC} & 230 V _{AC}	
輸入				
輸入相數	單相			
輸入電壓範圍	90-264 V _{AC}		90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (選擇開關)	
輸入頻率	47-63Hz			
輸入電流	3A typ. @ 115 V _{AC} , 1.7A typ. @ 230 V _{AC}		4A typ. @ 115 V _{AC} , 2.2A typ. @ 230 V _{AC}	
滿載效率 ¹⁾	88.0% typ. @ 230 V _{AC}	90.0% typ. @ 230 V _{AC}	88.5% typ. @ 230 V _{AC}	90.0% typ. @ 230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	60A typ. @ 230 V _{AC}			
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A		符合 IEC/EN 61000-3-2, class A (僅 PMT-□V200W2BR□ 版本符合)	
漏電流(240Vac)	< 0.5mA			
機構				
外殼上蓋 / 底座	金屬殼			
尺寸 (L × W × H)	159 × 97 × 30 mm			
重量	0.392 kg		0.42 kg	
冷卻方式	自然對流			
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時			
環境				
運行溫度	-30°C 至 70°C (-40°C 冷啟動)			
儲存溫度	-40°C 至 85°C			
功率降額	> 50°C de-rate power by 2% / °C < 100Vac de-rate power by 1.33% / V		> 50°C de-rate power by 2% / °C < 100Vac de-rate power by 2% / V	
運行濕度	20 至 90% RH (無冷凝)			
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)			

規格

型號	PMT-12V35W2BA□	PMT-12V50W2BA□	PMT-12V75W2BA□	PMT-12V100W2BA□	PMT-12V150W2BA□	PMT-12V350W2B□□
輸出						
輸出電壓	12V					
輸出電壓範圍	10.8-13.2V					
輸出電流	3A	4.2A	6A	8.5A	12.5A	29A, 43.5A/1S*
輸出功率(Max.)	36W	50.4W	72W	102W	150W	348W 522W Max./1S*
線電壓調整率	PMT-12V35W2BA□, PMT-12V50W2BA□, PMT-12V75W2BA□, PMT-12V100W2BA□ < 0.5% typ. (@115Vac & 230Vac 交流輸入)					
	PMT-12V150W2BA□, PMT-12V350W2B□□ < 0.5% typ. @ 100-132Vac, 180-264Vac (選擇開關)					
負載調整率	PMT-12V35W2BA□, PMT-12V50W2BA□, PMT-12V75W2BA□, PMT-12V100W2BA□ < 0.5% typ. (@ 115Vac & 230Vac 交流輸入)					
	PMT-12V150W2BA□ < 0.5% typ. @ 100-132Vac, 180-264Vac (選擇開關)					
	PMT-12V350W2B□□ < 1% @ 100-132Vac, 180-264Vac (選擇開關)					
紋波電壓 (20MHz)	< 120mVpp @ 0°C 至 70°C 360mVpp typ. @ -30°C 至 0°C				< 150mVpp @ 0°C 至 70°C 450mVpp typ. @ -30°C 至 0°C	
保持時間	16ms typ. @115 V _{AC} , 70ms typ. @ 230 V _{AC}	12ms typ. @115 V _{AC} , 60ms typ. @ 230 V _{AC}	11ms typ. @115 V _{AC} , 52ms typ. @ 230 V _{AC}	9ms typ. @ 115 V _{AC} , 42ms typ. @ 230 V _{AC}	30ms typ. @ 115 V _{AC} & 230 V _{AC}	20ms typ. @ 115 V _{AC} & 230 V _{AC}
輸入						
輸入相數	單相					
輸入電壓範圍	PMT-12V35W2BA□, PMT-12V50W2BA□, PMT-12V75W2BA□□, PMT-12V100W2BA□: 90-264Vac PMT-12V150W2BA□, PMT-12V350W2B□□: 90-132Vac, 180-264Vac (選擇開關)					
輸入頻率	47-63Hz					
輸入電流	0.7A typ. @115 V _{AC} 0.42A typ. @230 V _{AC}	0.95A typ. @115 V _{AC} 0.6A typ. @230 V _{AC}	1.4A typ. @115 V _{AC} 0.85A typ. @230 V _{AC}	1.9A typ. @115 V _{AC} , 1.2A typ. @230 V _{AC}	3A typ. @115 V _{AC} , 1.7A typ. @230 V _{AC}	6A typ. @115 V _{AC} , 3.4A typ. @230 V _{AC}
滿載效率 ¹⁾	86.0% typ. @230 V _{AC}	85.0% typ. @230 V _{AC}	87.0% typ. @230 V _{AC}	87.5% typ. @230 V _{AC}	87.5 % typ. @230 V _{AC}	84.5 % typ. @230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	45A typ. @230 V _{AC}	45A typ. @230 V _{AC}	55A typ. @230 V _{AC}	55A typ. @230 V _{AC}	60A typ. @230 V _{AC}	60A typ. @230 V _{AC}
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A					NA
漏電流 (240Vac)	<0.5mA					<0.75mA
機構						
外殼上蓋 / 底座	金屬殼					
尺寸 (L × W × H)	99 × 82 × 29 mm	99 × 82 × 29 mm	99 x 97 x 30 mm	129 × 97 × 30 mm	159 × 97 × 30 mm	215 x 115 x 30 mm
重量	0.165 kg	0.176 kg	0.216 kg	0.285 kg	0.354 kg	0.833 kg
冷卻方式	自然對流					強制冷卻
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時					
環境						
運行溫度	-30°C 至 70°C (-40°C 冷啟動)					
儲存溫度	-40°C 至 85°C					
功率降額	PMT-12V35W2BA□, PMT-12V50W2BA□, PMT-12V75W2BA□> 50°C (2% / °C), < 100Vac (1.33% / V) PMT-12V100W2BA□> 50°C (2% / °C), < 115Vac (0.6% / V), PMT-12V150W2BA□> 50°C (2% / °C), < -25°C (4% / °C) @90-132Vac, < 100Vac (1.33% / V) , PMT-12V350W2B□□> 50°C (2% / °C), < 100Vac (2% / V)					
運行濕度	20 至 90% RH (無冷凝)					
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)					

尺寸示例

* 350W 系列僅 PMT-DV350W2BRO 版本符合



Notes


1) 水平安裝方向, 25°C 環境溫度。
2) 平均故障間隔時間依照 Telcordia SR-332 (信心水平 90%, I/P: 230V 交流, O/P: 100% 負載)
3) 所有參數皆在 25°C 環境溫度下, 除非另有說明。

型號	PMT-24V35W2BA□	PMT-24V50W2BA□	PMT-24V75W2BA□	PMT-24V100W2BA□	PMT-24V150W2BA□	PMT-24V350W2B□□
輸出						
輸出電壓	24V					
輸出電壓範圍	21.6-26.4V					
輸出電流	1.5A	2.2A	3.2A	4.5A	6.25A	14.6A, 21.9A/1S*
輸出功率(Max.)	36W	52.8W	76.8W	108W	150W	350.4W 525.6W Max./1S*
線電壓調整率	PMT-24V35W2BA□, PMT-24V50W2BA□, PMT-24V75W2BA□, PMT-24V100W2BA□ < 0.5% typ. (@115Vac & 230 V _{AC} 交流輸入)					
	PMT-24V150W2BA□, PMT-24V350W2B□□ < 0.5% typ. @ 100-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (選擇開關)					
負載調整率	PMT-24V35W2BA□, PMT-24V50W2BA□, PMT-24V75W2BA□, PMT-24V100W2BA□ < 0.5% typ. (@115 V _{AC} & 230 V _{AC} 交流輸入)					
	PMT-24V150W2BA□, PMT-24V350W2B□□ < 0.5% typ. @ 100-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (選擇開關)					
紋波電壓 (20MHz)	< 150mVpp @ 0°C 至 70°C, 450mVpp typ. @ -30°C 至 0°C				< 200mVpp @ 0°C 至 70°C, 600mVpp typ. -30°C 至 0°C	
保持時間	16ms typ. @ 115 V _{AC} , 70ms typ. @ 230 V _{AC}	12ms typ. @115 V _{AC} , 60ms typ. @ 230 V _{AC}	11 ms typ. @ 115 V _{AC} , 52ms typ. @ 230 V _{AC}	9ms typ. @ 115 V _{AC} , 42ms typ. @230 V _{AC}	30 ms typ. @ 115 V _{AC} & 230 V _{AC}	20 ms typ. @ 115 V _{AC} & 230 V _{AC}
輸入						
輸入相數	單相					
輸入電壓範圍	PMT-24V35W2BA□, PMT-24V50W2BA□, PMT-24V75W2BA□, PMT-24V100W2BA□: 90-264Vac PMT-24V150W2BA□, PMT-24V350W2B□□: 90-132Vac, 180-264Vac (選擇開關)					
輸入頻率	47-63Hz					
輸入電流	0.7A typ. @115 V _{AC} , 0.42A typ. @230 V _{AC}	0.95A typ. @115 V _{AC} , 0.6A typ. @230 V _{AC}	1.4A typ. @115 V _{AC} , 0.85A typ. @230 V _{AC}	1.9A typ. @115 V _{AC} , 1.2A typ. @230 V _{AC}	3A typ. @115 V _{AC} , 1.7A typ. @230 V _{AC}	6A typ. @115 V _{AC} , 3.4A typ. @230 V _{AC}
滿載效率 ¹⁾	88.5% typ. @230 V _{AC}	88.0% typ. @230 V _{AC}	89.5 % typ. @230 V _{AC}	90.0% typ. @230 V _{AC}	89.0% typ. @230 V _{AC}	87.0% typ. @230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	45A typ. @230 V _{AC}	45A typ. @230 V _{AC}	55A typ. @230 V _{AC}	55A typ. @230 V _{AC}	60A typ. @230 V _{AC}	60A typ. @230 V _{AC}
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A					NA
漏電(240Vac)	<0.5mA					<0.75mA
機構						
外殼上蓋 / 底座	金屬殼					
尺寸 (L × W × H)	99 x 82 x 29 mm	99 x 82 x 29 mm	99 x 97 x 30 mm	129 × 97 × 30 mm	159 × 97 × 30 mm	215 x 115 x 30 mm
重量	0.165 kg	0.176 kg	0.216 kg	0.285 kg	0.354 kg	0.833 kg
冷卻方式	自然對流					強制冷卻
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時					
環境						
運行溫度	-30°C 至 70°C (-40°C 冷啟動)					
儲存溫度	-40°C 至 85°C					
功率降額	PMT-24V35W2BA□, PMT-24V50W2BA□, PMT-24V75W2BA□> 50°C (2% / °C), < 100Vac (1.33% / V) PMT-24V100W2BA□> 50°C (2% / °C), < 115Vac (0.6% / V), PMT-24V150W2BA□> 50°C (2% / °C), < -25°C (4% / °C) @90-132Vac < 100Vac (1.33% / V) , PMT-24V350W2B□□> 50°C (2% / °C), < 100Vac (2% / V)					
運行濕度	20 至 90% RH (無冷凝)					
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)					

* 350W 系列僅 PMT-DV350W2BRO 版本符合

規格

型號	PMT-48V35W2BA		PMT-48V50W2BA		PMT-48V75W2BA		PMT-48V100W2BA	
輸出								
輸出電壓	48V							
輸出電壓範圍	43.2-52.8V							
輸出電流	0.8A		1.1A		1.6A		2.3A	
輸出功率(Max.)	38.4W		52.8W		76.8W		110W	
線電壓調整率	PMT-48V35W2BA, PMT-48V50W2BA, PMT-48V75W2BA, PMT-48V100W2BA < 0.5% typ. @115Vac & 230Vac 交流輸入							
負載調整率	PMT-48V35W2BA, PMT-48V50W2BA, PMT-48V75W2BA, PMT-48V100W2BA < 0.5% typ. (@ 115Vac & 230Vac 交流輸入)							
紋波電 (20MHz)	< 200mVpp @ 0°C 至 70°C < 600mVpp typ. @ -30°C 至 0°C							
保持時間	16ms typ. @115 V _{AC} , 70ms typ. @ 230 V _{AC}		12ms typ. @115 V _{AC} , 60ms typ. @ 230 V _{AC}		11ms typ. @115 V _{AC} , 52ms typ. @ 230 V _{AC}		9ms typ. @ 115 V _{AC} , 42ms typ. @ 230 V _{AC}	
輸入								
輸入相數	單相							
輸入電壓範圍	PMT-48V35W2BA, PMT-48V50W2BA, PMT-48V75W2BA, PMT-48V100W2BA: 90-264Vac							
輸入頻率	47-63Hz							
輸入電流	0.7A typ. @115 V _{AC} 0.42A typ. @230 V _{AC}		0.95A typ. @115 V _{AC} 0.6A typ. @230 V _{AC}		1.4A typ. @115 V _{AC} 0.85A typ. @230 V _{AC}		1.9A typ. @115 V _{AC} , 1.2A typ. @230 V _{AC}	
滿載效率 ¹⁾	89.5% typ. @230 V _{AC}		88.5% typ. @230 V _{AC}		90.0% typ. @230 V _{AC}		91.5% typ. @230 V _{AC}	
最大浪湧電流 (冷啟動)	45A typ. @230 V _{AC}		45A typ. @230 V _{AC}		55A typ. @230 V _{AC}		55A typ. @230 V _{AC}	
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A							
漏電流 (240Vac)	<0.5mA							
機構								
外殼上蓋 / 底座	金屬殼							
尺寸 (L × W × H)	99 × 82 × 29 mm		99 × 82 × 29 mm		99 x 97 x 30 mm		129 × 97 × 30 mm	
重量	0.165 kg		0.176 kg		0.216 kg		0.285 kg	
冷卻方式	自然對流							
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時							
環境								
運行溫度	-30°C 至 70°C (-40°C 冷啟動)							
儲存溫度	-40°C 至 85°C							
功率降額	PMT-48V35W2BA, PMT-48V50W2BA, PMT-48V75W2BA> 50°C (2% / °C), < 100Vac (1.33% / V) PMT-48V100W2BA> 50°C (2% / °C), < 115Vac (0.6% / V)							
運行濕度	20 至 90% RH (無冷凝)							
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)							



- Notes
1) 水平安裝方向, 25°C 環境溫度。
2) 平均故障間隔時間依照 Telcordia SR-332 (信心水平 90%, I/P: 230V 交流, O/P: 100% 負載)
3) 所有參數皆在 25°C 環境溫度下, 除非另有說明。

型號	PMT-48V150W2BA	PMT-48V150W2CA	PMT-48V200W2B□	PMT-48V350W2B□
輸出				
輸出電壓	48V			
輸出電壓範圍	43.2-52.8V			
輸出電流	3.3A	3.3A	4.4A	7.3A, 10.95A/1S*
輸出功率(Max.)	158.4W	158.4W	211.2W	350.4W, 525.6W Max./1S*
線電壓調整率	PMT-48V150W2BA, PMT-48V200W2B□, PMT-48V350W2B□ < 0.5% typ. @ 100-132Vac, 180-264Vac (選擇開關) PMT-48V150W2CA < 0.5% typ. (@115Vac & 230Vac 交流輸入)			
負載調整率	PMT-48V150W2BA, PMT-48V200W2B□, PMT-48V350W2B□ < 0.5% typ. @ 100-132Vac, 180-264Vac (選擇開關) PMT-48V150W2CA < 0.5% typ. (@115Vac & 230Vac 交流輸入)			
紋波電 (20MHz)	< 200mVpp @ 0°C 至 70°C < 600mVpp typ. @ -30°C 至 0°C			
保持時間	30ms typ. @ 115Vac & 230 V _{AC}	12ms typ. @ 115 V _{AC} 55ms typ. @230 V _{AC}	30ms typ. @ 115Vac & 230 V _{AC}	20ms typ. @ 115Vac & 230 V _{AC}
輸入				
輸入相數	單相			
輸入電壓範圍	PMT-48V150W2BA, PMT-48V200W2B□, PMT-48V350W2B□: 90-132Vac, 180-264Vac (選擇開關) PMT-48V150W2CA: 90-264Vac			
輸入頻率	47-63Hz			
輸入電流	3A typ. @115 V _{AC} 1.7A typ. @230 V _{AC}	3A typ. @115 V _{AC} 1.7A typ. @230 V _{AC}	4A typ. @115 V _{AC} 2.2A typ. @230 V _{AC}	6A typ. @115 V _{AC} , 3.4A typ. @230 V _{AC}
滿載效率 ¹⁾	91.0% typ. @230 V _{AC}	91.0% typ. @230 V _{AC}	91.0% typ. @230 V _{AC}	88.0% typ. @230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	60A typ. @230 V _{AC}			
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A**			N/A
漏電流 (240Vac)	<0.5mA			<0.75mA
機構				
外殼上蓋 / 底座	金屬殼			
尺寸 (L × W × H)	159 × 97 × 30 mm	159 × 97 × 30 mm	159 × 97 × 30 mm	215 × 115 × 30 mm
重量	0.354 kg	0.392 kg	0.420 kg	0.833 kg
冷卻方式	自然對流			強制冷卻
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時			
環境				
運行溫度	-30°C 至 70°C (-40°C 冷啟動)			
儲存溫度	-40°C 至 85°C			
功率降額	MT-48V150W2BA> 50°C (2% / °C), < -25°C (4% / °C) @ 90-132Vac, < 100 V _{AC} (1.33% / V), PMT-48V150W2CA> 50°C (2% / °C), < 100 V _{AC} (1.33% / V), PMT-48V200W2B□, PMT-48V350W2B□> 50°C (2% / °C), < 100 V _{AC} (2% / V)			
運行濕度	20 至 90% RH (無冷凝)			
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)			

* 350W 系列僅 PMT-□V350W2BR□ 版本符合
** 200W 系列僅 PMT-□V200W2BR□ 版本符合

選型指南

型號	輸出電壓	輸出電流	輸出功率	輸入電壓範圍	尺寸 (L x W x H)
PMT-12V35W2BA□	12V	3.0A	36W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-15V35W2BA	15V	2.4A	36W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-24V35W2BA□	24V	1.5A	36W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-30V35W2BA	30V	1.2A	36W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-36V35W2BA	36V	1.0A	36W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-48V35W2BA	48V	0.8A	38.4W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-12V50W2BA□	12V	4.2A	50.4W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-15V50W2BA	15V	3.4A	51W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-24V50W2BA□	24V	2.2A	52.8W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-30V50W2BA	30V	1.7A	51W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-36V50W2BA	36V	1.45A	52.2W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-48V50W2BA	48V	1.1A	52.8W	90-264 V _{AC}	99 x 82 x 29 mm
PMT-12V75W2BA□	12V	6.0A	72W	90-264 V _{AC}	99 x 97 x 30 mm
PMT-15V75W2BA	15V	5.0A	75W	90-264 V _{AC}	99 x 97 x 30 mm
PMT-24V75W2BA□	24V	3.2A	76.8W	90-264 V _{AC}	99 x 97 x 30 mm
PMT-30V75W2BA	30V	2.5A	75W	90-264 V _{AC}	99 x 97 x 30 mm
PMT-36V75W2BA	36V	2.1A	75.6W	90-264 V _{AC}	99 x 97 x 30 mm
PMT-48V75W2BA	48V	1.6A	76.8W	90-264 V _{AC}	99 x 97 x 30 mm
PMT-12V100W2BA□	12V	8.5A	102W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-15V100W2BA	15V	7.0A	105W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-24V100W2BA□	24V	4.5A	108W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-30V100W2BA	30V	3.6A	108W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-36V100W2BA	36V	3.0A	108W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-48V100W2BA	48V	2.3A	110W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-12V150W2BA□	12V	12.5A	150W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-15V150W2BA	15V	10.0A	150W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-24V150W2BA□	24V	6.25A	150W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-30V150W2BA	30V	5.0A	150W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-36V150W2BA	36V	4.3A	154.8W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-48V150W2BA	48V	3.3A	158.4W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-12V150W2CA□	12V	12.5A	150W	90-264 V _{AC}	159 x 97 x 30 mm
PMT-15V150W2CA	15V	10.0A	150W	90-264 V _{AC}	159 x 97 x 30 mm
PMT-24V150W2CA□	24V	6.25A	156W	90-264 V _{AC}	159 x 97 x 30 mm
PMT-30V150W2CA	30V	5.0A	150W	90-264 V _{AC}	159 x 97 x 30 mm
PMT-36V150W2CA	36V	4.3A	154.8W	90-264 V _{AC}	159 x 97 x 30 mm
PMT-48V150W2CA	48V	3.3A	158.4W	90-264 V _{AC}	159 x 97 x 30 mm

型號	輸出電壓	輸出電流	輸出功率	輸入電壓範圍	尺寸 (L x W x H)
PMT-12V200W2B□□	12V	17.0A	204W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-24V200W2B□□	24V	8.8A	211.2W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-36V200W2B□	36V	5.9A	212.4W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-48V200W2B□	48V	4.4A	211.2W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	159 x 97 x 30 mm
PMT-12V350W2B□□	12V	29.0A	348W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	215 x 115 x 30 mm
PMT-24V350W2B□□	24V	14.6A	350.4W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	215 x 115 x 30 mm
PMT-36V350W2B□	36V	9.7A	349.2W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	215 x 115 x 30 mm
PMT-48V350W2B□	48V	7.3A	350.4W	90-132 V _{AC} , 180-264 V _{AC} (Selectable by Switch)	215 x 115 x 30 mm
PMT-D1V75W2□A	V1: 5Vdc, V2: 12Vdc	V1: 5.0A V2: 4.0A	73W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm
PMT-D2V75W2□A	V1: 5Vdc, V2: 24Vdc	V1: 5.0A V2: 2.1A	75.4W	90-264 V _{AC}	129 x 97 x 30 mm

平板型電源型號編碼

35-150W 系列

PM	T-	XXV	XXXW	2	□	A	□
平板式	產品分類 T - 內置機殼型	輸出電壓	輸出功率	單相輸入 低高度設計	B- 不具備 PFC C- 不具備 PFC& 全範圍交流電壓輸入	連接器形式 A- 標準型端子台	空白 - 不配備端子上蓋 B - 配備塗佈三防漆 **

200-350W 系列

PM	T-	XXV	XXXW	2	B	□	□
平板式	產品分類 T - 內置機殼型	輸出電壓	輸出功率	單相輸入 低高度設計	家族代碼 B- 不具備 PFC	連接器形式 UL, TUV, CE R - 標準型端子台 * UL M - 標準型端子台	空白 - 不配備端子上蓋 B - 配備塗佈三防漆 **

* 通過 Class B EMI 認證・僅 350W 系列支援 150% 峰值功率
** 僅有 12V・24V 機種

雙組輸出 75W 系列

PM	T-	XXV	75W	2	□	A
平板式	產品分類 T - 內置機殼型	輸出電壓 D1- 5V&12V D2-5V&24V	輸出功率	單相輸入 低高度設計	輸出隔離形式 B- 非隔離 C- 隔離	連接器形式 A- 標準型端子台

導軌型電源

導軌型電源 LYTE 系列

12V / 24V / 48V 輸出



完整電壓型號 12V, 24V, 48V

Lyte 導軌型電源，擁有完整的 12V / 24V / 48V 電壓型號，提供 75W / 120W / 240W / 480W 輸出，滿足多樣的應用需求。



全球通用 AC 輸入電壓

滿足全球通用的 AC 輸入電壓範圍，不受地域限制，讓電源應用範圍更廣、更靈活。



-30°C ~ +70°C 操作溫度範圍

新型號的 Lyte 電源能在極低溫 -40°C 冷啟動，及 -30°C 到高溫 70°C 的運行溫度範圍，在嚴苛的使用環境仍可正常運作。



低空載功耗設計

大幅降低空載時電源耗損，有效節省電力成本。



體積小 功率密度高

新型號縮小 30% 體積，最高達到 9.73 W / inch³ 的高功率密度，更加節省安裝空間。



符合完整安全規範

電源通過 IEC 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 61010-1 & 61010-2-201 安全規範；及多國的安全認證。產品效能安全可靠。



符合 SEMI F47 @ 200 V_{AC}

符合 SEMI F47 @ 200 V_{AC} 的認證，能適用於半導體產業。




達到 DOE VI 標準 *

符合美國能源效率第 6 級標準，擁有更佳的能源使用效率。

* 僅支援 120 W / 240 W 機種

規格

型號	DRL-12V120W1EN		DRL-24V120W1EN□	DRL-48V120W1EN
輸出				
輸出電壓	12V		24V	48V
輸出電壓範圍	10.8-13.2V		21.6-26.4V	43.2-52.8V
輸出電流	10.0A		5.0A	2.5A
輸出功率(Max.)	120W max			
線電壓調整率	<0.5% @ 115Vac & 230Vac			
負載調整率	< 1.0%		< 0.5%	< 0.5%
紋波電壓 (20MHz)	< 120mVpp @ 0°C to +70°C < 360mVpp @ -30°C to 0°C		< 150mVpp @ 0°C to +70°C < 450mVpp @ -30°C to 0°C	< 200mVpp @ 0°C to +70°C < 600mVpp @ -30°C to 0°C
保持時間	10ms typ. @ 115 V _{AC} , 16ms typ. @ 230 V _{AC}			
輸入				
輸入相數	單相			
輸入電壓範圍	90-264Vac			
輸入頻率	47-63Hz			
輸入電流	2.1 A typ. @ 115 V _{AC} , 1.3 A typ. @ 230 V _{AC}			
滿載效率 ¹⁾	86.0% typ. @ 230 V _{AC}		88.5% typ. @ 230 V _{AC}	89.5% typ. @ 230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	35 A typ. @ 230 V _{AC}			
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A			
漏電流	< 0.5 mA @ 240 V _{AC}			
機構				
外殼上蓋 / 底座	金屬殼			
尺寸 (H × W × D)	123.6 x 30 x 117.2 mm (4.87 x 1.18 x 4.61 inch)			
重量	0.45 kg			
冷卻方式	自然對流			
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時			
環境				
運行溫度	-30°C 至 +70°C (-40°C 冷啟動)			
儲存溫度	-40°C 至 +85°C			
功率降額	> 40°C de-rate power by 1.67% / °C @ 115 V _{AC} > 50°C de-rate power by 2.5% / °C @ 230 V _{AC} < 100 V _{AC} de-rate power by 1% / V _{AC}			
運行濕度	20 至 95% RH (無冷凝)			
運行海拔高度	0 至 5,000 m (16,400 ft)			




Notes
1) 垂直安裝方向, 25°C 環境溫度。
2) 平均故障間隔時間依照 Telcordia SR-332 (信心水平 90%, I/P: 100V 交流, O/P: 100% 負載) , 於垂直安裝方向。
3) 所有參數皆在 25°C 環境溫度下, 除非另有說明。

型號	DRL-12V240W1EN		DRL-24V240W1EN□	DRL-48V240W1EN
輸出				
輸出電壓	12V		24V	48V
輸出電壓範圍	10.8-13.2V		21.6-26.4V	43.2-52.8V
輸出電流	20.0A		10.0A	5.0A
輸出功率(Max.)	240W max			
線電壓調整率	<0.5% @ 115Vac & 230 V _{AC}			
負載調整率	< 1.0%	< 0.5%		< 0.5%
紋波電壓 (20MHz)	< 120mVpp @ -10°C to +70°C < 360mVpp @ -10°C to -30°C	< 150mVpp @ -10°C to +70°C < 450mVpp @ -10°C to -30°C		< 200mVpp @ -10°C to +70°C < 600mVpp @ -10°C to -30°C
保持時間	20ms typ. @ 115 V _{AC} , 20ms typ. @ 230 V _{AC}			
輸入				
輸入相數	單相			
輸入電壓範圍	90-264 V _{AC}			
輸入頻率	47-63Hz			
輸入電流	2.5 A typ. @ 115 V _{AC} , 1.3 A typ. @ 230 V _{AC}			
滿載效率 ¹⁾	86.5% typ. @ 230 V _{AC}	90.0% typ. @ 230 V _{AC}		90.5% typ. @ 230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	40 A typ. @ 230 V _{AC}			
諧波電流 / 功率因素 (@100% Load)	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A / > 0.95 @ 115 V _{AC} & 230 V _{AC}			
漏電流	< 0.75 mA @ 240Vac			
機構				
外殼上蓋 / 底座	金屬殼			
尺寸 (H × W × D)	123.6 x 40 x 117.2 mm (4.87 x 1.57 x 4.61 inch)			
重量	0.62 kg			
冷卻方式	自然對流			
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時			
環境				
運行溫度	-30°C 至 +70°C (-40°C 冷啟動)			
儲存溫度	-40°C 至 +85°C			
功率降額	> 40°C de-rate power by 1.67% / °C @ 115 V _{AC} > 50°C de-rate power by 2.5% / °C @ 230 V _{AC} < 100 V _{AC} de-rate power by 1% / V _{AC}			
運行濕度	20 至 95% RH (無冷凝)			
運行海拔高度	0 至 5,000 m (16,400 ft)			

規格

型號	DRL-12V75W1AZ		DRL-24V75W1AZ		DRL-48V75W1AZ	
輸出						
輸出電壓	12 V		24 V		48 V	
輸出電壓範圍	10.8-13.2 V		21.6-26 V		43.2-52.8 V	
輸出電流	6.25 A		3.125 A		1.57 A	
輸出功率(Max.)	75 W		75 W		75.36 W	
線電壓調整率	< 0.5% (@ 85-264 V _{AC} , 100% load)					
負載調整率	< 1.0%					
紋波電壓 (20MHz)	< 120mVpp @ > -10°C to +70°C < 360mVpp @ ≤ -10°C to -30°C				< 240mVpp @ -10°C to +70°C, < 480mVpp @ -10°C to -30°C	
保持時間	16ms typ. @ 115 V _{AC} 60ms typ. @ 230 V _{AC}					
輸入						
輸入相數	單相					
輸入電壓範圍	85-264 V _{AC}					
輸入頻率	47-63 Hz					
輸入電流	1.4A typ. @ 115Vac, 0.9A typ. @ 230 V _{AC}					
滿載效率 ¹⁾	87.5% typ. @ 230 V _{AC}		89.0% typ. @ 230 V _{AC}		90.0% typ. @ 230 V _{AC}	
最大浪湧電流 (冷啟動)	50A typ. @ 230 V _{AC}					
諧波電流	符合 IEC/EN 61000-3-2, Class A					
漏電流	< 1mA @ 240 V _{AC}					
機構						
外殼上蓋 / 底座	塑膠殼					
尺寸 (H × W × D)	123.6 x 27 x 102 mm					
重量	0.22 kg					
冷卻方式	自然對流					
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000 小時					
環境						
運行溫度	-20°C 至 +70°C (-30°C 冷啟動)					
儲存溫度	-40°C 至 +85°C					
功率降額	-10°C to -20°C de-rate power by 1%/°C > 40°C de-rate power by 1.67% / °C @ 115 V _{AC} > 50°C de-rate power by 2.5% / °C @ 230 V _{AC} < 100 V _{AC} de-rate power by 1.33% / V _{AC}					
運行濕度	5 至 95% RH (無冷凝)					
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)					



- Notes
- 1) 垂直安裝方向, 25°C 環境溫度。
 - 2) 平均故障間隔時間依照 Telcordia SR-332 (信心水平 90%, I/P: 100V 交流, O/P: 100% 負載) , 於垂直安裝方向。
 - 3) 所有參數皆在 25°C 環境溫度下, 除非另有說明。

新品

新品

型號	DRL-24V480W1EN□	DRL-48V480W1EN□
輸出		
輸出電壓	24 V	48 V
輸出電壓範圍	24-28 V	48-55 V
輸出電流	0-20.0 A	0-10.0 A
輸出功率(Max.)	480 W	480 W
線電壓調整率	<0.5% @ 115 Vac & 230 Vac	
負載調整率	< 0.5%	< 0.5%
紋波電壓 (20MHz)	< 150 mVpp @ 0°C to +70°C < 450 mVpp @ -30°C to 0°C	< 200 mVpp @ 0°C to +70°C < 600 mVpp @ -30°C to 0°C
保持時間	25 ms typ. @ 115 V _{AC} & 230 V _{AC} (100% load)	
輸入		
輸入相數	單相	
輸入電壓範圍	90-264 V _{AC}	
輸入頻率	47-63 Hz	
輸入電流	4.7 A typ. @ 115 Vac, 2.4 A typ. @ 230 V _{AC}	
滿載效率 ¹⁾	93.0% typ. @ 230 V _{AC}	93.5% typ. @ 230 V _{AC}
最大浪湧電流 (冷啟動)	40 A typ. @ 230 V _{AC}	
諧波電流 / 功率因素	符合 IEC/EN 61000-3-2, class A / > 0.96 @ 115 V _{AC} & > 0.93 @ 230 V _{AC}	
漏電流	< 1.5 mA @ 240 Vac	
機構		
外殼上蓋 / 底座	金屬殼	
尺寸 (H × W × D)	123.6 x 56 x 116.8 mm	
重量	0.87 kg	
冷卻方式	自然對流	
平均故障間隔時間 ²⁾	> 700,000小時	
環境		
運行溫度	-30°C 至 +70°C (-40°C 冷啟動)	
儲存溫度	-40°C 至 +85°C	
功率降額	> 40°C de-rate power by 1.67% / °C @ 115 V _{AC} > 50°C de-rate power by 2.5% / °C @ 230 V _{AC} < 100Vac de-rate power by 1% / V _{AC}	
運行濕度	20 至 95% RH (無冷凝)	
運行海拔高度	0 至 5,000 m (0 至 16,400 ft)	

選型指南

型號	相數			PFC	輸出電壓	輸出電流	輸出功率	輸入電壓範圍	尺寸 (L x W x H)
	1	2	3						
DRL-12V75W1AZ	•				12 V	6.25 A	75 W	85-264 V _{AC}	123.6 x 27 x 102 mm (4.86 x 1.06 x 4.01 inch)
DRL-24V75W1AZ	•				24 V	3.125 A	75 W	85-264 V _{AC}	123.6 x 27 x 102 mm (4.86 x 1.06 x 4.01 inch)
DRL-48V75W1AZ	•				48 V	1.57 A	76.36 W	85-264 V _{AC}	123.6 x 27 x 102 mm (4.86 x 1.06 x 4.01 inch)
DRL-12V120W1EN	•				12 V	10 A	120 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 30 x 117.2 mm (4.87 x 1.18 x 4.61 inch)
DRL-24V120W1EN□	•				24 V	5.0 A	120 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 30 x 117.2 mm (4.87 x 1.18 x 4.61 inch)
DRL-48V120W1EN	•				48 V	2.5 A	120 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 30 x 117.2 mm (4.87 x 1.18 x 4.61 inch)
DRL-12V240W1EN	•			•	12 V	20.0 A	240 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 40 x 117.2 mm (4.87 x 1.57 x 4.61 inch)
DRL-24V240W1EN□	•			•	24 V	10.0 A	240 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 40 x 117.2 mm (4.87 x 1.57 x 4.61 inch)
DRL-48V240W1EN	•			•	48 V	5.0 A	240 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 40 x 117.2 mm (4.87 x 1.57 x 4.61 inch)
DRL-24V480W1EN□	•			•	24 V	20.0 A	480 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 56 x 116.8 mm (4.87 x 2.20 x 4.60 inch)
DRL-48V480W1E□	•			•	48 V	10.0 A	480 W	90-264 V _{AC}	123.6 x 56 x 116.8 mm (4.87 x 2.20 x 4.60 inch)

導軌型電源型號編碼

LYTE 75W 系列

DR	L-	XXV	XXXW	1	A	Z
導軌型	產品系列 L-LYTE Series	輸出電壓	輸出功率	輸入相數 1- 單相	台達標準品	塑膠外殼，無 DC OK 繼電器觸點 告警功能，無三防膠塗佈

LYTE II 120 W/240 W/480 W 系列

DR	L-	XXV	XXXW	1	E	N	□
導軌型	產品系列 L-LYTE Series	輸出電壓	輸出功率	輸入相數 1- 單相	台達標準品 薄型化設計	N - 無 DC OK 繼電器觸 點告警功能	空白 - 無三防膠塗佈 A - 有三防膠塗佈



小體積 高效率



樓宇自動化



工業自動化



直流充電樁

更多訊息


 **Facebook**
www.facebook.com/DeltaPSU

 **LinkedIn**
www.linkedin.com/company/deltapsu


 **Twitter**
www.twitter.com/DeltaPSU

 **SlideShare**
www.slideshare.net/DeltaPSU

請參閱 www.DeltaPSU.com 搜尋您所需要的產品



當地經銷商



更多產品訊息

台達電子工業股份有限公司

32063 桃園市中壢區東園路 16 號

電話：+ 886 3 4526107

信箱：info@deltapsu.com

www.DeltaPSU.com

